

**TNMG 160408, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	251474 CA115P
GTIN	4960664042029
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Categorie	CA115P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	6
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Sfărâmător de așchii	PQ
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire