

**TNMG 220408, Categorie: CA115P****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251587 CA115P |
| GTIN               | 4960664046362 |
| Clasa articolului  | 25E           |

**Descriere tehnică**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Materialul sculei                             | Carbură            |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,5 - 5 mm         |
| Avans $f$                                     | 0,15 - 0,5 mm/rot  |
| Rază la colț                                  | 0,8 mm             |
| Condiție de tăiere                            | continuă           |
| Sfărâmător de așchii                          | PMG                |
| Categorie                                     | CA115P             |
| Aplicația principală                          | P                  |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 180 - 400 m/min    |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | TNMG 220408        |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 6                  |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire