

**WNMG 080408 Wiper, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	252015 CA115P
GTIN	4960664044221
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tășuri	6
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Categorie	CA115P
Sfărâmător de așchii	WP
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 1,2 mm
Avans f	0,06 - 0,42 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire