

**WNMG 080404, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	252012 CA115P
GTIN	4960664044603
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Sfărâmatör de aşchii	HQ
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăşuri	6
Rază la colţ	0,4 mm
Avans f	0,07 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CA115P
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Aplicația principală	P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire