

**VNMG 160408, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	251754 CA115P
GTIN	4960664042166
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmatör de aşchii	PQ
Categorie	CA115P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăşuri	4
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Rază la colț	0,4 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire