

**WNMG 080412 Wiper, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	252117 CA115P
GTIN	4960664044559
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Categorie	CA115P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	6
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min
Rază la colț	1,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,14 - 0,55 mm/rot
Sfărâmător de așchii	WQ
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire