

**CC.T 060204, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260092 CA115P
GTIN	4960664045396
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Sfărâmător de așchii	HQ
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Categorie	CA115P
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT060204-HQ CA115P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 270 m/min

Aplicația principală	P
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire