

**CC.T 09T302, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260096 CA115P
GTIN	4960664045402
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 270 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT09T302-HQ CA115P
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Categorie	CA115P
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmatăor de aşchii	HQ
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire