


**CCMT 060204 Wiper, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260094 CA115P
GTIN	4960664045211
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 270 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	WP
Categorie	CA115P
Avans f	0,07 - 0,5 mm/rot
Numărul de schimbări / tăișuri	2

Adâncime de tăiere a_p

0,1 - 1,5 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire