

**CCMT 09T308, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260098 CA115P
GTIN	4960664045426
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 270 m/min
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT09T308-HQ CA115P
Toleranță	M
Sfărâmbător de aşchii	HQ
Numărul de schimbări / tăşuri	2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Categorie	CA115P

Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire