

**CCMT 09T308 Wiper, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260100 CA115P
GTIN	4960664045259
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Toleranță	M
Categorie	CA115P
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,5 mm
Avans f	0,07 - 0,5 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 270 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	WP
Numărul de schimbări / tăișuri	2

Condiție de tăiere

continuă

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire