


**CC.T 09T304, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260196 CA115P
GTIN	4960664045341
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Categorie	CA115P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Sfărâmbător de aşchii	GK
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 340 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire