

**DC.T 070204, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260382 CA115P
GTIN	4960664045877
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Sfărâmător de așchii	HQ
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CA115P
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tăișuri	2

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 340 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire