


**Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCMT 120408, pentru prelucrare medie****Date comandă**

Numărul de comandă	260204 CA115P
GTIN	4960664045365
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Categorie	CA115P
Condiție de tăiere	continuă
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Sfărâmător de așchii	GK
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 340 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Rază la colț	0,8 mm

Materialul sculei

Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire