

**DCMT 070204, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260483 CA115P
GTIN	4960664045815
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 340 m/min
Sfărâmător de așchii	GK
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Toleranță	M
Categorie	CA115P

Adâncime de tăiere a_p

0,5 - 3 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire