

**DCMX 11T304 Wiper, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260388 CA115P
GTIN	4960664045693
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Toleranță	M
Categorie	CA115P
Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMX 11T304
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,45 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	WP
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 340 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,15 - 1 mm

Codificare finisare / degroșare

Finisare

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire