

**DCMT 070202, Categorie: CA115P****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260481 CA115P |
| GTIN | 4960664045808 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Categorie | CA115P |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Rază la colț | 0,2 mm |
| Aplicația principală | P |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DCMT 070202 |
| Avans f | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Materialul sculei | Carbură |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Toleranță | M |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 3 mm |
| Sfărâmător de așchii | GK |

| | |
|---|------------------------------------|
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 120 - 340 m/min |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |