

**DCMT 11T308, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Categorie	CA115P
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de așchii	HQ
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Toleranță	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 340 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire