

**DC.T 11T304, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260490 CA115P
GTIN	4960664045846
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	CA115P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 340 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărământor de aşchii	GK

Aplicația principală

P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire