

**DC.T 11T308, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260492 CA115P
GTIN	4960664045853
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Categorie	CA115P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 340 m/min
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Sfărâmător de așchii	GK
Rază la colț	0,8 mm

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire