

**VBMT 110304, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	261174 CA115P
GTIN	4960664040469
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Categorie	CA115P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	140 - 340 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Sfărâmător de așchii	HQ
Rază la colț	0,4 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire