

Garant**DC.T 11T302, Categorie: CB7010****Date comandă**

Numărul de comandă	260458 CB7010
GTIN	4045197669483
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T302 CB7010 Categorie: CB7010

Sfârâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	continuu
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 240 m/min
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	70 - 180 m/min

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2 mm
Sfârâmător de așchii	SM
Categorie	CB7010
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire