


**CCMT 060202, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260190 CA115P
GTIN	4960664045310
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Rază la colț	0,2 mm
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Categorie	CA115P
Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 340 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Sfărâmător de aşchii

GK

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire