

## Limitator reglabil cu o singură gură, Tip: A



### Date comandă

Numărul de comandă	484227 A
GTIN	2050002077607
Clasa articolului	48B

### Descriere

#### Execuție:

Versiune forjată din oțel călit. Suprafețele de testare călite, rectificate și lepuite. Partea BUNĂ cu toleranță de uzură conform DIN 7163.

Limitator reglabil cu clasă de toleranță ISO, de exemplu nr. 484227 **ref. 125,05 M6** sau toleranță numerică, de exemplu nr. 484227 **ref. 125,05 + 0,01/ -0,02**, pentru straturile de câmp de toleranță ISO **a-zc** în **nivelurile de toleranță de bază 6- 13**.

#### Aplicație:

Pentru verificarea arborilor pentru îmbinări cu joc, intermediare sau cu strângere.

#### Standard:

Baumaße nach **DIN 2231**.

#### Notă:

Definiți clasa dorită de toleranțe. Când comandați, **specificați poziția câmpului de toleranță (a-zc)** și **nivelul de toleranță de bază (6 - 13)**. Calibre pentru toleranța standard 5 și toleranțe mai fine, disponibile la cerere.

### Descriere tehnică

Dim. nominală	100 - 109,999 mm
Câmp de toleranță	a
Câmp de toleranță	b

Câmp de toleranță	c
Câmp de toleranță	cd
Câmp de toleranță	d
Câmp de toleranță	e
Câmp de toleranță	ef
Câmp de toleranță	f
Câmp de toleranță	fg
Câmp de toleranță	g
Câmp de toleranță	h
Câmp de toleranță	j
Câmp de toleranță	js
Câmp de toleranță	k
Câmp de toleranță	m
Câmp de toleranță	n
Câmp de toleranță	p
Câmp de toleranță	r
Câmp de toleranță	t
Câmp de toleranță	u
Câmp de toleranță	v
Câmp de toleranță	x
Câmp de toleranță	y
Câmp de toleranță	z
Câmp de toleranță	za
Câmp de toleranță	zb
Câmp de toleranță	zc
Material	Oțel pentru calibre
Standard	DIN 7163
Standard	DIN 2231
Standard	DIN 2231

Tip de calibru	Calibru de recepție
Tip de calibru	Calibru „trece”
Calitate	6
Calitate	7
Calitate	8
Calitate	9
Calitate	10
Calitate	11
Calitate	12
Calitate	13
Calibrarea	L8
Tip produs	Limitator reglabil

## Servicii

Calibrare Calibru-potcoavă Dimensiunea nominală maximă 200 mm	028700 200
Calibrare DAkkSCalibru-potcoavă Dimensiunea nominală maximă 160 mm	028710 160