

Limitator reglabil cu o singură gură, Tip: B**Date comandă**

Numărul de comandă	484227 B
GTIN	2050002077614
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Versiune forjată din oțel călit. Suprafețele de testare călite, rectificate și lepuite. Parte TRECE cu **toleranță de uzură** conform DIN 7163.

Limitator reglabil cu clasă de toleranță ISO, de exemplu nr. 484227 **ref. 125,05 M6** sau toleranță numerică, de exemplu nr. 484227 **ref. 125,05 + 0,01/ -0,02**, pentru straturile de câmp de toleranță ISO **a– zc** în **nivelurile de toleranță de bază 6– 13**.

Aplicație:

Pentru verificarea arborilor pentru îmbinări cu joc, intermediare sau cu strângere.

Standard:

Dimensiuni conform **DIN 2231**.

Notă:

Definiți clasa dorită de toleranțe. Când comandați, **specificați poziția câmpului de toleranță (a– zc) și nivelul de toleranță de bază (6– 13) sau toleranța numerică**. Calibre pentru toleranța standard 5 și toleranțe mai fine, disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Dim. nominală	110 - 124,999 mm
Standard	DIN 7163
Standard	DIN 2231

Fișă de date

Standard	DIN 2231
Tip de calibru	Calibru de recepție
Tip de calibru	Calibru „trece”
Calitate	6
Calitate	7
Calitate	8
Calitate	9
Calitate	10
Calitate	11
Calitate	12
Calitate	13
Material	Oțel pentru calibre
Câmp de toleranță	a
Câmp de toleranță	b
Câmp de toleranță	c
Câmp de toleranță	cd
Câmp de toleranță	d
Câmp de toleranță	e
Câmp de toleranță	ef
Câmp de toleranță	f
Câmp de toleranță	fg
Câmp de toleranță	g
Câmp de toleranță	h
Câmp de toleranță	j
Câmp de toleranță	js
Câmp de toleranță	k
Câmp de toleranță	m
Câmp de toleranță	n
Câmp de toleranță	p

Fișă de date

Câmp de toleranță	r
Câmp de toleranță	t
Câmp de toleranță	u
Câmp de toleranță	v
Câmp de toleranță	x
Câmp de toleranță	y
Câmp de toleranță	z
Câmp de toleranță	za
Câmp de toleranță	zb
Câmp de toleranță	zc
Calibrarea	L8
Tip produs	Limitator reglabil

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/484227-B>