

**HOLEX****Pereche de mănuși Cut D, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094661 7
GTIN	4067263116615
Clasa articolului	02H

**Descriere****Execuție:**

Mănuși cu noua tehnologie de fibre, **complet fără fibre de sticlă sau de oțel**. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut D. Mănușă de protecție împotriva tăieturilor cu treapta de protecție împotriva tăieturilor D și **tehnologie de tricatat la mărimea 18** pentru activități precise cu pericole înalte de tăiere.

**Execuție text publicitar:**

Mănuși cu noua tehnologie de fibre DYTEC®, **complet fără fibre de sticlă sau de oțel**. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.

**Tehnologie de tricatat cu mărimea 18** pentru activități precise care prezintă riscuri mari la tăiere.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Notă text publicitar:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

## Descriere tehnică

Tehnologie de tricotat	18G
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Material de suport	Fir special
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	negru / gri
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	D
Tip produs	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor