

HOLEX**Pereche de mănuși Cut F / A8, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	094664 8
GTIN	4067263116875
Clasa articolului	02H

Descriere**Execuție:**

Mănuși cu noua tehnologie de fibre, **complet fără fibre de sticlă sau de oțel**. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut F. Mănușă de protecție împotriva tăieturilor la cea mai înaltă treaptă EN-ISO de protecție împotriva tăieturilor F (corespunde ANSI A8) pentru activități dificile cu pericole extreme de tăiere.

Execuție text publicitar:

Mănuși cu noua tehnologie de fibre DYTEC®, **complet fără fibre de sticlă sau de oțel**. Strat de acoperire din spumă de nitril. Standard Öko-Tex 100.

Treaptă de protecție împotriva tăieturilor (corespunde ANSI A8) pentru activități dificile cu pericole extreme de tăiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Notă text publicitar:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Tehnologie de tricotat	10G
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Material de suport	Fir special
Strat de acoperire	Spumă de nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Activități solicitante
Culoarea	negru / gri
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	F
Tip produs	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor