


**TNMG 160408, Categorie: SW05**

**Date comandă**

Numărul de comandă	251583 SW05
GTIN	4960664629893
Clasa articolului	25E

**Descriere**

TNMG 160408 SW05 Categorie: SW05

Sfârâmător de aşchii: MU

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 140 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	Ti
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 140 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,1 - 0,35 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de aşchii	MU
Categorie	SW05

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire