



### Reflector cu LED și acumulator, Putere absorbită: 13



#### Date comandă

Numărul de comandă	081285 13
GTIN	5708997362013
Clasa articolului	08C

#### Descriere

##### Execuție:

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la șocuri și muchie de protecție din cauciuc.

- **Lumină slabă, cu puține umbre, fără efect de orbire și cu dezvoltare redusă de căldură.**
- **Putere mare de lumină, consum redus de energie.**
- **Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în zone umede.**

**Proiector NOVA For Life cu acumulator** cu mâner de transport integrat și funcție de reglare a intensității luminoase în 5 trepte.

- **Design nou, actualizat, cu multi-LED-uri foarte eficiente.**
- **Noua funcție OptiLight pentru o putere luminoasă optimizată și o durată superioară a funcționării.**
- **Comact și durabil pentru medii de lucru solicitante.**

##### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

##### Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB și alimentator.

#### Descriere tehnică

## Fișă de date

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungimea totală	163 mm
Înălțimea totală	163 mm
Flux luminos	200 - 2000 lm
Putere absorbită	13 W
Lățimea totală	63 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Clasă de protecție IP	IP 67