

Calibru inel „TRECE”, Tip: C**Date comandă**

Numărul de comandă	484037 C
GTIN	4067263128182
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Corp de măsurat din oțel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, Detensionat, rectificat și finisat de precizie. Inele cu dimensiuni intermediare și potrivire ISO, de ex. cod 484037 **5,56 h6**, sau toleranță numerică, de ex. Nr. 484037 **28 + 0,01 / -0,02**.

Cu toleranță de uzură.

Aplicație:

Inele netede pentru măsurarea diametrului exterior.

Standard:

Conform **DIN 2250-G**.

Notă:

Când comandați, Vă rugăm să precizați diametrul nominal exact Ø cu câmp de toleranță (A-ZC) și calitate (6–13) sau toleranță numerică ($\pm$). Calibre pentru toleranța standard 5 și toleranțe mai fine, disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Standard	DIN 2250-G
Material	Oțel pentru calibre

Fișă de date

Calitate	6
Calitate	7
Calitate	8
Calitate	9
Calitate	10
Calitate	11
Calitate	12
Calitate	13
Câmp de toleranță	a
Câmp de toleranță	b
Câmp de toleranță	c
Câmp de toleranță	cd
Câmp de toleranță	d
Câmp de toleranță	e
Câmp de toleranță	ef
Câmp de toleranță	f
Câmp de toleranță	fg
Câmp de toleranță	g
Câmp de toleranță	h
Câmp de toleranță	j
Câmp de toleranță	js
Câmp de toleranță	k
Câmp de toleranță	m
Câmp de toleranță	n
Câmp de toleranță	p
Câmp de toleranță	r
Câmp de toleranță	s
Câmp de toleranță	t
Câmp de toleranță	u

Fișă de date

Câmp de toleranță	v
Câmp de toleranță	x
Câmp de toleranță	y
Câmp de toleranță	z
Câmp de toleranță	za
Câmp de toleranță	zb
Câmp de toleranță	zc
Dim. nominală	10 - 14,999 mm
Calibrarea	L7
Tip produs	Calibru-inel

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/484037-C>