

Garant**DC.T 11T302, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260458 HB7020
GTIN	4045197699718
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T302 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmbător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	SM
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Aplicația principală	P

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire