


DC.T 11T304, Categorie: SW05

Date comandă

Numărul de comandă	260386 SW05
GTIN	4960664629619
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 11T304 SW05 Categorie: SW05
 Sfărâmător de aşchii: MQ
 Toleranță: M
 Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mm
 Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 40 - 100 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	40 - 100 m/min
Aplicația principală	Ti
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Sfărâmător de aşchii	MQ
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuu

Categorie	SW05
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire