



Polizor unghiular fără fir GWS, Tip: GWS18-10SC



Date comandă

Numărul de comandă	077120 GWS18-10SC
GTIN	3165140960878
Clasa articolului	03C

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular performant cu acumulator 18 V.

- **Aceeași performanță ca o mașină de șlefuit cu fir de 1000 wați, cu un motor fără perii și o baterie ProCORE 18V.**
- **Drop Control, KickBack Control și Intelligent Brake System pentru o protecție și un confort maxim al utilizatorului.**
- **Modul Bluetooth pentru reglaje prin aplicația Toolbox. Interfață utilizator pentru feedback activ al sculei și preselecția vitezei.**

Livrare:

Inclusiv flanșă de montare, piuliță cu eliberare rapidă, 1x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional, capac de protecție și L-BOXX.

Notă:

La Cod 073854 și Cod 073866 găsiți acumuloare de schimb și încărcătoare potrivite.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ø maxim al discurilor	125 mm
Preselectare electronică a turației	da

Interfață	Interfață Bluetooth
Blocaj contra repornirii	da
Tip acumulator	Litiu-Ion
Turație maximă	9000 min ⁻¹
Număr de acumulatoare incluse	0
Stop Kickback	da
Protecție la suprasarcină	da
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Adâncimea maximă de tăiere	34 mm
Denumirea producătorului	GWS 18V-10 SC
Întreprupător de siguranță	nu
Greutate	2 kg
Pornire lină	nu
Model constructiv motor	fără perii
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tip produs	Polizor unghiular