

**DC.T 11T302, Categorie: CA525****Date comandă**

Numărul de comandă	260385 CA525
GTIN	
Clasa articolului	25E

Descriere**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,2 mm
Sfărâmător de așchii	HQ
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	CA525
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire