



## Foarfecă de cabluri cu manșoane din mai multe componente izolată VDE, Lungimea totală: 225mm



### Date comandă

Numărul de comandă	730350 225
GTIN	4003773089964
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Mânere cu **izolare până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Mânere cu manșon din mai multe componente. Cap cu tăișuri în formă de seceră. Foarfecă brunată. Taie neted și curat, fără strivire. **Două zone de tăiere:** Muchia de tăiere principală în trepte menține cablurile mai mici și mai mari cât mai aproape de articulație în timpul tăierii; muchia de tăiere din față este utilizată pentru a tăia treptat cablurile foarte mari. **Capacitate enormă:** taie cablurile solide din cupru sau aluminiu de până la 35 mm<sup>2</sup>, cele cu mai multe fire de până la 70 mm<sup>2</sup> și cele cu fire fine de până la 120 mm<sup>2</sup>.

#### Aplicație:

Pentru tăierea cablurilor din cupru și aluminiu.

#### Material:

**Oțel special pentru scule**, forjat în matriță.

### Descriere tehnică

Putere tăiere până la Ø de	23 mm
Putere de tăiere	120 mm <sup>2</sup>
Lungimea totală	225 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	Manșon din mai multe componente
Confirmare	mecanic, cu o mână

Material	Oțel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei
Suprafață	cromat
Cu arc deschidere	nu
Tip produs	Foarfecă