

Garant**Suport de bază Vario Plus Eco, stânga, Tip șuruburi de montare: PSC63****Date comandă**

Numărul de comandă	274531 PSC63
GTIN	4067263112228
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport plăcuțe de tăiere Vario Plus Eco.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	105 mm
Tipul de prindere a cozii	PSC63
h_2	23 mm
L_2	35 mm
f_1	7 mm
L_1	83 mm
h_1	19 mm
f_2	15 mm
Șurub de strângere	279815 24
Bloc terminal	279928 7

Fișă de date

Șurub de montaj	279815 9
Răcire interioară	da
h ₃	54 mm
Serie	Vario plus Eco
Tip de utilizare	stânga
Tip produs	Suport de bază

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/274531-PSC63>