



Dispozitiv de afișare nano TWIN-T20, Tip: T20



Date comandă

Numărul de comandă	405570 T20
GTIN	2050002081154
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Dispozitiv de afișare pentru valori măsurate, cu ecran tactil de 7 inch, color și cu o bună lizibilitate. Poate afișa una sau două măsurători simultan datorită celor 2 conexiuni pentru palpator inductiv de măsurare sau a celor două intrări USB. 4 moduri de afișare asigură o citire optimă a rezultatelor. Palpatoarele de măsurare TESA sunt identificate automat. Măsurare dinamică asigurată de înregistrarea de date brute 4300/secundă.

Funcționare:

- **Formule de bază (+A, -A, +B, -B și combinații din A și B).**
- **Măsurări dinamice (min., max., max.-min., medie etc.).**
- **Toleranțe ajustabile cu afișaj OK/ NOK.**
- **Funcție integrată pentru clasificare (8 max.).**
- **Ieșire de date prin RS232, USB sau Bluetooth®.**

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 65
Înălțime	119 mm
Lățime	190 mm
Afișaj	155 × 87
Lungime	112 mm

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	TESA Link Connector TLC
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB