

**Ceas comparator digital, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 434622 12,5   |
| GTIN               | 4550501373951 |
| Clasa articolului  | 44A           |

**Descriere****Execuție:**

Afișaj digital mare și afișaj suplimentar analogic. Recomandat pentru măsurători continue datorită alimentării de la rețea. Vârf de măsurare cu bilă de carbură, filet M2,5×0,45.

**Avantaj:**

- Interfață bidirecțională Digimatic S1.
- Iluminat LCD de fundal roșie/verde pentru evaluarea vizuală a toleranței TRECE/±NU TRECE.
- Afișaj grafic analogic cu bare.
- Funcție cu ACOPERIRE MAX/MIN (valoare de rulare) cu o frecvență de 500 scanări/s.
- Alimentare externă prin alimentator c.a.
- Precizie ridicată.

**Funcționare:**

IP30: Protecție la introducerea de corpuri străine cu Ø 2,5 mm, a se feri însă de scule și de sârme; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

**Livrare:**

Inclusiv cablu de alimentare cod 497661, alimentator c.a./c.c. 6V / 2A (versiunea CEE Germania).

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 497081, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.

**Descriere tehnică**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Adâncime          | 42,9 mm |
| Forță de măsurare | ≤ 1,5 N |

## Fișă de date

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Ø carcasă                                        | 59 mm                    |
| Ø tijei de fixare h6                             | 8 mm                     |
| Citire selectabilă                               | 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm |
| Calibrarea                                       | C1                       |
| Lungime                                          | 117,8 mm                 |
| Domeniu de măsurare                              | 12,5 mm                  |
| Clasă de protecție IP                            | IP 30                    |
| Alimentare cu energie                            | Alimentare la rețea      |
| Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) | 0,0025 mm                |
| Standard                                         | Normă de fabricație      |
| Înălțimea cifrelor                               | 11 mm                    |
| Afișaj cu iluminare de fundal                    | da                       |
| Interfață                                        | Interfață Digimatic      |
| Tehnică de măsurare                              | digital                  |
| Tip produs                                       | Ceas comparator          |

### Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/434622-12,5>