

# Yale

## Chingă rotundă galbenă 3000 kg, Lungime utilă: 3m



### Date comandă

Numărul de comandă	086160 3
GTIN	4025092360500
Clasa articolului	08Z

### Descriere

**Execuție:**

Chingi rotunde extrem de rezistente (EN 1492-2) fără cusătură și căptușeală simplă rezistentă la frecare.

**Aplicație:**

Pentru ridicarea și deplasarea componentelor.

**Notă:**

Posibilitate de livrare până la următoarele sarcini de ridicare: 150 t (Poliester), 180 t (Dyneema).

### Descriere tehnică

Lungime utilă	3 m
Circumferința	6 m
Lățimea buclei	60 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL	3000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL	2400 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7°	6000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45°	4200 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60°	3000 kg
Tip produs	Chingă rotundă

