

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Agent de curățare cu ultrasunete Sonic Cleaner N, neutru, Conținut: 200l**Date comandă**

Numărul de comandă	088017 200
GTIN	4067263116165
Clasa articolului	01L

Descriere**Execuție:**

GARANT GreenPlus **aparatus de curățare cu ultrasunete** - performanță de vârf de flexibilitate maximă. Lucrați cu geometrii complexe ale pieselor de prelucrat și suprafețe sensibile? Atunci, seria Sonic Cleaner este ca și făcută pentru dvs. Linia de curățare GARANT GreenPlus, care este special concepută pentru sisteme cu ultrasunete, include soluții de curățare alcaline, acide și neutre pentru o gamă largă de materiale și aplicații. În funcție de cerințe și contaminare, soluțiile de curățare foarte concentrate pot fi diluate și sunt deja chiar și la temperatura camerei foarte puternice. Astfel, mediul este utilizat în mod optim. De asemenea, durata lungă de viață economisește timp și bani. Toate produsele Sonic Cleaner nu **trebuie etichetate, sunt biodegradabile, nu conțin VOC și nu conțin silicat**. Astfel sunt asigurate o manipulare simplă în cadrul companiei, o protecție a angajaților dvs. și protecția mediului.

Sonic Cleaner N, concentrat de curățare **neutru** pentru o curățare deosebit de delicată a materialelor sensibile, cum ar fi aluminiul, metalele neferoase, suprafețele vopsite și galvanizate.

Aplicație:

Pentru aparate de curățare cu ultrasunete.

Murdărie ușoară, cum ar fi unsori și uleiuri de prelucrare, produse de șlefuire, lustruire și de lepuit, amprente, praf de șlefuit.

Adaptat pentru:

Materiale sensibile, cum ar fi aluminiu, metale neferoase, suprafețe vopsite și galvanizate, dar și oțel, oțel inoxidabil, plastic, sticlă, ceramică și cauciuc.

Descriere tehnică

Serie	GreenPlus
Raport de amestec	2 - 5 %
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Temperatură de depozitare	20 - 60 °C
Valoare pH	9,6
Cantitate de umplere lichid	200 l
Caracteristici nume produs	neutru
Tip produs	Agent puternic de curățare cu ultrasunete