



Șlefuitor pneumatic cu bandă abrazivă, Tip: 3260D12



Date comandă

Numărul de comandă	079570 3260D12
GTIN	015451689629
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Polizoare cu bandă robuste pentru utilizare profesională.

- **Capul de șlefuire poate fi rotit la 360°**
- **Schimbare ușoară a materialelor de șlefuire și a brațului de contact**
- **Design simplu și robust.**

Mărimea benzii de șlefuit 13×305 mm

Livrare:

1 braț de contact, bandă de șlefuit 13×305 mm.

Descriere tehnică

Racord de aer comprimat	1/4 inch
Greutate	0,77 kg
Lungimea benzii	305 mm
Debit maxim de aer necesar	1020 l/min
Turație maximă	26000 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Denumirea producătorului	3260D12
Putere de ieșire	300 W

Lățimea benzii	13 mm
Zgomot de lucru	81,5 dB(A)
Racord filetat	NPT
Tip produs	Polizoare cu bandă