



Șlefuitor pneumatic cu bandă abrazivă, Tip: 3260D12K



Date comandă

Numărul de comandă	079570 3260D12K
GTIN	015451689674
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Polizoare cu bandă robuste pentru utilizare profesională.

- **Capul de șlefuire poate fi rotit la 360°**
- **Schimbare ușoară a materialelor de șlefuire și a brațului de contact**
- **Design simplu și robust.**

Mărimea benzii de șlefuit 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm

Livrare:

4 brațe de contact, bandă de șlefuit 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm.

Descriere tehnică

Zgomot de lucru	81,5 dB(A)
Lățimea benzii	3, 13 16-19 mm
Racord filetat	NPT
Greutate	0,77 kg
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Debit maxim de aer necesar	1020 l/min
Lungimea benzii	305 mm

Denumirea producătorului	3260D12K
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Putere de ieșire	300 W
Turație maximă	26000 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Aționată cu aer comprimat
Tip produs	Polizoare cu bandă