



Șlefuitor pneumatic cu bandă abrazivă, Tip: 4200D24



Date comandă

Numărul de comandă	079570 4200D24
GTIN	015451689636
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Polizoare cu bandă robuste pentru utilizare profesională.

- **Capul de șlefuire poate fi rotit la 360°**
- **Schimbare ușoară a materialelor de șlefuire și a brațului de contact**
- **Design simplu și robust.**

Mărimea benzii de șlefuit 13×610 mm

Livrare:

1 braț de contact, bandă de șlefuit 13×610 mm.

Descriere tehnică

Lungimea benzii	610 mm
Putere de ieșire	400 W
Zgomot de lucru	78 dB(A)
Debit maxim de aer necesar	1260 l/min
Greutate	1,39 kg
Lățimea benzii	13 mm
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Turație maximă	20000 min ⁻¹

Denumirea producătorului

4200D24

Tip produs

Polizoare cu bandă