



Șlefuitor pneumatic cu bandă abrazivă, Tip: 4200H18K



Date comandă

Numărul de comandă	079570 4200H18K
GTIN	015451689667
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Polizoare cu bandă robuste pentru utilizare profesională.

- **Capul de șlefuire poate fi rotit la 360°**
- **Schimbare ușoară a materialelor de șlefuire și a brațului de contact**
- **Design simplu și robust.**

Mărimea benzii de șlefuit 3×457 mm, 13×457 mm, 16–19×457 mm

Livrare:

4 brațe de contact, bandă de șlefuit 3×457 mm, 13×457 mm, 16×457 mm, 17×457 mm, 18×457 mm, 19×457 mm.

Descriere tehnică

Racord de aer comprimat	1/4 inch
Greutate	1,39 kg
Lungimea benzii	457 mm
Putere de ieșire	400 W
Zgomot de lucru	78 dB(A)
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Turație maximă	20000 min ⁻¹

Racord filetat	NPT
Debit maxim de aer necesar	1260 l/min
Denumirea producătorului	4200H18K
Lățimea benzii	3, 13, 16-19 mm
Alimentare cu energie	Aționată cu aer comprimat
Tip produs	Polizoare cu bandă