

Șlefuitor pneumatic excentric, Tip: R036CC1HL



Date comandă

Numărul de comandă	079657 R036CC1HL
GTIN	663023170923
Clasa articolului	03I

Descriere

Execuție:

Șlefuitor excentric performant cu disc abraziv din poliuretan. **Utilizare confortabilă** datorită carcasei mixte cu greutate redusă și prindere ergonomică. **Aționare pneumatică robustă, silențioasă și fără vibrații**, cu cilindru din oțel, nivel de zgomot redus. Șlefuitor excentric performant pentru **sistem extern de aspirare**. Cu o cursă de 5 mm.

Notă:

Discurile de șlefuire cu scai vezi la Cod. 567775 sau 567901.

Descriere tehnică

Zgomot de lucru	82 dB(A)
Debit maxim de aer necesar	498 l/min
Greutate	0,9 kg
Ø disc abraziv	150 mm
Cursă	5 mm
Tipul aspirației	Extern
Vibrație maximă conform EN	3,9 m/s ²

Turație maximă	13000 min ⁻¹
Tip produs	Șlefuitor excentric