

Șlefuitor pneumatic excentric, Tip: 4152HLSR



Date comandă

Numărul de comandă	079657 4152HLSR
GTIN	663023066226
Clasa articolului	03I

Descriere

Execuție:

Șlefuitor excentric performant cu disc abraziv din poliuretan. **Utilizare confortabilă** datorită carcasei mixte cu greutate redusă și prindere ergonomică. **Aționare pneumatică robustă, silențioasă și fără vibrații**, cu cilindru din oțel, nivel de zgomot redus. Șlefuitor excentric ușor și fiabil de 75mm pentru **aspirare externă**. Cu o cursă de 2,5 mm.

Notă:

Discurile de șlefuire cu scai vezi la Cod. 567775 sau 567901.

Descriere tehnică

Cursă	2,5 mm
Vibrație maximă conform EN	4,7 m/s ²
Turație maximă	12000 min ⁻¹
Tipul aspirației	Extern
Ø disc abraziv	75 mm
Debit maxim de aer necesar	430 l/min
Greutate	0,8 kg

Zgomot de lucru	82 dB(A)
Tip produs	Șlefuitor excentric