

Știft de gravare pneumatic, Tip: 140EP



Date comandă

Numărul de comandă	079709 140EP
GTIN	663023168098
Clasa articolului	03I

Descriere

Execuție:

Știft de gravare pneumatic gravează cu ușurință chiar și cele mai dificile suprafețe. Prin designul său ergonomic cu mâner din cauciuc moale și corp subțire este potrivit pentru utilizare continuă.

Livrare:

Include un furtun din PVC de 1,5 m.

Descriere tehnică

Debit maxim de aer necesar	30 l/min
Zgomot de lucru	75 dB(A)
Denumirea producătorului	140EP
Ø	17 mm
Racord filetat	NPT
Racord de aer comprimat	1/8 inch
Lungime	140 mm
Frecvența percuție	190 Hz
Vibrație maximă conform EN	5 m/s ²
Greutate	0,2 kg
Alimentare cu energie	Acționată cu aer comprimat
Tip produs	Știft de gravare

