

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251707 20/16
GTIN	4045197651037
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L_4	25 mm
Cod ISO Suport	MVJNR/L 2020K16
șurub pentru portplăcuță	259025 3
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Gheară de strângere	259038 2
Lungime cap L_1	32 mm
Portplăcuță	259031 39
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Portplăcuță Tip 39	259031 39
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Gheară de strângere Tip 2	259038 2
Șurub pentru gheara de strângere Tip 1	259021 1
Șurub pentru portplăcuță Tip 3	259025 3
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500