

**Raft anexat înclinat, Lățime: 1300 mm, Adâncime: 800mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 990606 800    |
| GTIN               | 4058255012749 |
| Clasa articolului  | 96P           |

**Descriere****Execuție:**

Raft înclinat/Kanban accesibil din ambele părți, ideal pentru depozitarea "First-in-First-out", deoarece bunurile depozitate pot aluneca pe rafturile galvanizate netede.

Cadru cu profil T și raft de depozitare galvanizate. Disponibil cu o **greutate maximă suportată de 150 kg pe fiecare raft înclinat**. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm.

Asamblare rapidă datorită execuției simple, ușor de așezat. Utilizabil bilateral. **Greutate suportată per raft: 1300 kg.**

Dimensiune montare raft anexat: 1306 mm.

Ghidajele separatoare horizontale pot fi reglate la intervale de 50 mm. Rigla longitudinală din față este ridicată cu 15 mm pentru a împiedica răsturnarea bunurilor.

**Descriere:****Dimensiune montare:**

**Raft de bază:** Lungime nominală + 60mm

**Raft anexat:** Lungime nominală + 6 mm

**Adâncime totală a cadrului:** Adâncime nominală + 36 mm

**Aplicație:**

Depozitarea recipientelor din plastic, cutiilor transparente de depozitare, cartoanelor etc.

**Livrare:**

7 plăci înclinate cu câte 8 ghidaje separatoare, 2 bare longitudinale, 2 ghidaje laterale și 1 placă dreaptă de acoperire, inclusiv picioare de fixare.

**Notă:**

- **Sistemele de prindere în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**
- **Set de fixare adecvat pentru ancorarea în pardoseală cod 990854.**
- **Livrat în piese individuale din motive de rentabilitate. Livrare fără montaj.**

**Descriere tehnică**

|  |                  |
|--|------------------|
| Adâncimea raftului   | 800 mm           |
| Număr de rafturi de depozitare   | 7                |
| Adâncime   | 836 mm           |
| Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime   | 1306 mm          |
| Lățime raft  | 1300 mm          |
| Lățime   | 1306 mm          |
| Montaj client  | da               |
| Greutate maximă suportată pe raft  | 1300 kg          |
| Înălțimea raftului   | 2000 mm          |
| Înălțime   | 2000 mm          |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 150 kg           |
| Grosimea raftului de depozitare  | 25 mm            |
| Egalizarea înălțimii la intervale  | 25 mm            |
| Model pentru montaj  | Raft modular     |
| Material   | galvanizat       |
| Caracteristici nume produs   | Lățime: 1300 mm  |
| Tip produs   | Raft transversal |