


TNMG 160408, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	251583 CA510
GTIN	4960664699209
Clasa articolului	25E

Descriere

TNMG 160408 CA510 Categorie: CA510

Sfărâmbător de aşchii: PS

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4,5 mm

Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 450 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4,5 mm
Sfărâmbător de aşchii	PS
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire